

BONDIC (液体プラスチック)

これは凄い!!! 自動車整備・钣金業界の皆様へ **工場で1本必需品**

※1 本製品は医療品ではございませんので、歯の治療にはご使用いただけません。

歯医者さんが開発した補修剤!?

BONDIC
ボンディック



世界初!

BONDICの液体プラスチックを塗って
付属のUV LEDライトをあてれば **たった4秒で硬化**

UVライトを当てない限り硬化しないので、ゆっくり位置決めができます。

BONDIC 商品シリーズ


商品名	品番	販売価格 (税別)	内容
BONDIC ボンディック スターターキット	BD-SKCJ	¥2,700-	液体プラスチックカートリッジ(4g) / 専用UVライト / 専用保管ケース / 日本語取扱説明書
BONDIC ボンディック カートリッジ・リフィル	BD-CRJ	¥1,600-	液体プラスチックカートリッジ(4g)
BONDIC ボンディック UV LEDライト	BD-ULE	¥900-	専用UVライト

※2 使用できない素材 - ポリエチレン(食器容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコンゴム(パッキン等)、
食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等、医療品等。ただし、表面をやすり等で粗すことで接着強度が上がり、
使用できる場合もございます。食品・衛生にかかわる用途ではご使用いただけません。

これまでの接着剤で不可能だった素材にも
接着面の表面を粗すことで

ほぼすべての素材に対応!
補修・仮止めに最適!

※2
実例：ガーニッシュ裏側の破損部品補修仮止め



BONDICの使い方を
動画でチェック (You Tube)

トクスル 看板文字消し溶剤(800g入)


TK

¥8,000 (+消費税)



整備工場が生んだアイデア溶剤

溶剤を塗るだけで下地塗装を痛めずに、
文字が簡単に落ちます。



ヘラで溶剤を塗り10~30分後に水洗いをすれば、文字がキレイに落ちます。

※アルミボディーには使用できません。